



Systeme existant pour l'IR




Systeme propose pour le visible




Dichro 2 " epaisseur 5
DMLP900L (Thorlabs)


Support custom

Monture motorisée
Newfocus 8821(Newport)



En situation






Marge de manœuvre
trop faible

1,5 mm

0,9 mm



1,5 mm

Dichro custom $\varnothing 45$
épaisseur 5



La dichro est collée sur son support

Répartition plus optimisée, seule la taille de dichro est a prendre en compte pour l'encombrement



Platine vue de dessous